

# ピアス®リベット

セルフドリリングタイプ

## 作業効率大幅アップ

優れた削孔性で下穴加工から締結まで一挙に！

### 商品写真




### パッケージ




中箱：W125×D85×H65


### 使用方法




**Step 1**  
ピアスセルフリベットをアタッチメントリベッターにセッティング(差込)します



**Step 2**  
電気ドリルを正転させ、下穴削孔します




**Step 3**  
下穴削孔後にアタッチメントリベッターをグリップすればカシメ完了します



**Step 4**  
電気ドリルを逆転させ、マンドレル(芯軸)を排出します

仕様【材質：アルミボディー + ドリル付スチールマンドレル（三価クロメート）】



### 電気ドリル&アタッチメントリベッター



電気ドリルは、日立工機 D10VH  
マキタ 6408  
または同等品をお使いください。

※インパクトドライバーの使用は避けください

### 製品寸法

品番	大箱入数	小箱入数	小箱数	L	H	T	D	下穴径	締結可能範囲	最大削孔板厚	引張強度 (N)	せん断強度 (N)
AMBSD54	3,000	300	10.0	10	8.0	1.4	4.0	4.3	3.2 ~ 6.4	2.3	1600	1100
AMBSD64	2,000	200	10.0	10	9.6	1.6	4.8	5.1	3.2 ~ 6.4	2.3	2200	1600

(mm)

その他

ピアスリベットセルフドリリングタイプ